

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251144 HB7035-2
GTIN	4069515017527
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	8
Rohový radius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Řezný materiál	HB7035-2

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení