

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260351 HB7035-2
GTIN	4069515020183
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový radius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení