

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260058 HB7020-2
GTIN	4069515019385
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení