

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250658 HB7010-2
GTIN	4069515016766
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SS
Rohový radius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení