

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMM 120412, pro hrubé třískové obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251386 HB7020-2
GTIN	4069515017787
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	SR
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7020-2
Počet výměn/řezání	8
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 120412

Technický list

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení