

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261370 HB7020-2
GTIN	4069515022415
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7020-2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení