

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TC.T 110204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260982 HB7010-2 |
| GTIN           | 4069515021616   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Řezný materiál                       | HB7010-2          |
| Rohový rádius                        | 0,4 mm            |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TCMT 110204       |
| Počet výměn/řezání                   | 3                 |
| Lamač třísek                         | SM                |
| Tolerance                            | M                 |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Podmínky řezu                        | kontinuální       |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,3 - 2 mm        |
| Posuv $f$                            | 0,08 - 0,3 mm/ot, |

## Technický list

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 120 - 440 m/min                                 |
| Druh produktu                       | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |