

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261150 HB7020-2
GTIN	4069515021937
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7020-2
Hloubka řezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v _c hlavní použití	140 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Rohový radius	0,2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení