

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VB.T 110304, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261224 HB7010-2
GTIN	4069515022095
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení