

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120412, pro hrubování****Údaje o objednávkce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250324 HB7020-2 |
| GTIN           | 4069515016247   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 1,5 - 6 mm        |
| Podmínky řezu                        | lehce přerušovaný |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120412       |
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Posuv $f$                            | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 110 - 360 m/min   |
| Lamač třísek                         | SG                |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | Hrubování         |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Rohový rádius                        | 1,2 mm            |

## Technický list

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Řezný materiál | HB7020-2                                        |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |