

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250658 HB7020-2
GTIN	4069515016780
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SS

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení