

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	9 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
ISO kód držáku	A12L SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	6 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Celková délka L	140 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500