

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060204, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260052 HB7035-2
GTIN	4069515019248
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Řezný materiál	TK
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SS
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení