

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky KNUX 160410R, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

