

Garant

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304, pro střední obrábění, Wiper



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260151 HB7020-2
GTIN	4069515019880
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový radius	0,4 mm
Lamač třísek	WSM
Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 410 m/min

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení