


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251222 HB7010-2
GTIN	4069515017541
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SM
Řezný materiál	HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový radius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 m/min

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení