

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261150 HB7035-2
GTIN	4069515021951
Třída artiklu	21G

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Rohový radius	0,2 mm
Řezná rychlost v _c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402

Technický list

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení