

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260058 HB7035-2
GTIN	4069515019408
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení