

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160612, pro hrubování****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250336 HB7035-2
GTIN	4069515016445
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 m/min
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Rohový rádius	1,2 mm

Technický list

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení