

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261370 HB7035-2
GTIN	4069515022439
Třída artiklu	21G

Technický popis

Lamač třísek	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v _c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hloubka řezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení