

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VB.T 110304, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261224 HB7020-2
GTIN	4069515022118
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
Řezný materiál	HB7020-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení