

Garant

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120408, pro střední obrábění



Údaje o objednávce

Artikové číslo	260160 HB7020-2
GTIN	4069515020084
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7020-2
Tolerance	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení