

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260452 HB7035-2
GTIN	4069515020541
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení