

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260765 HB7035-2
GTIN	4069515021173
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,4 mm
Lamač třísek	SM
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení