

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 09T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250052 HB7020-2
GTIN	4069515015547
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	HB7020-2
Lamač třísek	SS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	160 - 400 m/min

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení