


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 120404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251222 HB7020-2
GTIN	4069515017565
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7020-2
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Rohový radius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	8

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení