

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260066 HB7020-2
GTIN	4069515019583
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	HB7020-2
Rohový radius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení