

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min

Technický list

Lamač třísek	VG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení