

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260361 HB7020-2
GTIN	4069515020404
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení