

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250060 HB7035-2
GTIN	4069515015707
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Technický list

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení