

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, levý, Typ: SET06****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Třída artiklu	29W

Popis

Rozsah dodávky:
V plastovém boxu.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A0810J SCLCR/L06
ISO kód držáku	A0608H SCLCR/L06
ISO kód držáku	A1012K SCLCR/L06
ISO kód držáku	A1216M SCLCR/L06
Upínací výška L ₂	7 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Upínací výška L ₂	11 mm

Upínací výška L_2	15 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Středové přesazení L_3	4 mm
Středové přesazení L_3	6 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Délka hlavy L_1	22 mm
Délka hlavy L_1	27 mm
Délka hlavy L_1	33 mm
Délka hlavy L_1	42 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Šířka hrdla L_4	10 mm
Šířka hrdla L_4	12 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1216/06 mm	260033 1216/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0608/06 mm	260033 0608/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0810/06 mm	260033 0810/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1012/06 mm	260033 1012/06
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500