

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro střední obrábění, Wiper****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250157 HB7020-2
GTIN	4069515015868
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 420 m/min
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WSM

Technický list

Řezný materiál	HB7020-2
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení