

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260050 HB7010-2
GTIN	4069515019125
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení