

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro hrubování****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250862 HB7140-2 |
| GTIN           | 4069515022880   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu                        | silně přerušovaný |
| Povlak                               | AlTiSiN           |
| Posuv f                              | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150608       |
| Hlavní způsob použití                | M                 |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | dokončování       |
| Lamač třísek                         | VG                |
| Rohový radius                        | 0,8 mm            |
| Řezný materiál                       | HB7140-2          |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 50 - 170 m/min    |
| Řezný materiál                       | TK                |

## Technický list

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Hloubka řezu $a_p$ | 1,5 - 6 mm                                      |
| Počet výměn/řezání | 4                                               |
| Druh produktu      | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |