

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260361 HB7035-2
GTIN	4069515020428
Třída artiklu	21G

Technický popis

Tolerance	M
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,8 mm
Hloubka řezu a _p	0,2 - 1,5 mm

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení