

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 120408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	HB7035-2
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120408

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení