

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260458 HB7010-2
GTIN	4069515020565
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Rohový radius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	HB7010-2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Podmínky řezu	kontinuální

Technický list

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení