

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 09T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250052 HB7035-2
GTIN	4069515015561
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	HB7035-2
Lamač třísek	SS
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení