

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T308, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260464 HB7035-2
GTIN	4069515020725
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Řezný materiál	HB7035-2
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Rohový radius	0,8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Lamač třísek	SM
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení