

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VB.T 160404, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení