

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261152 HB7035-2
GTIN	4069515022019
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Řezný materiál	HB7035-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	SS
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení