

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260050 HB7020-2
GTIN	4069515019149
Třída artiklu	21G

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7020-2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení