

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120408, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260766 HB7020-2
GTIN	4069515021210
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 m/min
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení