

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250058 HB7010-2
GTIN	4069515015585
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	170 - 500 m/min
Řezný materiál	HB7010-2
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový radius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení