

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261372 HB7035-2
GTIN	4069515022491
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	HB7035-2

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení