

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260449 HB7010-2
GTIN	4069515020442
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	kontinuální
Tolerance	M
Řezný materiál	HB7010-2
Lamač třísek	SM

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení