

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060202, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260140 HB7010-2
GTIN	4069515019620
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	120 - 440 m/min
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	SM
Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení