

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T302, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v _c hlavní použití	110 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm

Technický list

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	HB7020-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení