

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T308, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260060 HB7020-2
GTIN	4069515019460
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 400 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T308
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení