

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 160608, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250334 HB7020-2
GTIN	4069515016360
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	SG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	HB7020-2
Rohový radius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Technický list

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení